




Câble de connexion

VDOAH040ALS0002E03STGH040ALS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
------------------------	-----	------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-20...70
Protection		IP 67

Données mécaniques

Matières	PA 6.6
Matière du corps	PA 6.6
Matière bague moletée	zamac, nickelé

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PA 6.6; Verrouillage: zamac, nickelé



E10631




Câble de connexion

VDOAH040ALS0002E03STGH040ALS

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: PA 6.6; Verrouillage: zamac, nickelé

