


E10635



Câble avec prise femelle

ADOAH042ALS0010F03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation [V] 10...30 DC

Sorties

Technologie PNP

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -20...70

Protection IP 67

Données mécaniques

Dimensions [mm] 29 x 15 x 44

Matières PA 6.6

Matière du corps PA 6.6

Matière bague moletée aluminium

Afficheurs / éléments de service

Indication Indication de commutation 1 x LED, jaune

Disponibilité 1 x LED, vert

Remarques

Quantité 1 pièces

E10635



Câble avec prise femelle

ADOAH042ALS0010F03

Raccordement électrique


Câble: 10 m, PVC, orange, Ø 4,5 mm; irradié; 3 x 0,34 mm²

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: PA 6.6; Verrouillage: aluminium



Raccordement



BN =	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	brun
BU =	noir
	bleu