

E10644




Câble avec prise femelle

ADOGH040VAS0005A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC002

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC/DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	15 x 15 x 47
Matières		PUR
Matière du corps		PUR
Matière bague moletée		inox (1.4305/303)
Remarques		
Quantité		1 pièces

E10644



Câble avec prise femelle

ADOGH040VAS0005A03

Raccordement électrique


Câble: 5 m, PUR / PVC, noir, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: inox (1.4305/303)



Raccordement



BK =	Couleurs des fils conducteurs :
BN =	noir
BU =	brun
	bleu