


E10646




Câble avec prise femelle

ADOGH040VAS0020A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC/DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	15 x 15 x 47
Matières		PUR
Matière du corps		PUR
Matière bague moletée		inox (1.4305/303)
Remarques		
Quantité		1 pièces
Raccordement électrique		
Câble: 20 m, PUR / PVC, noir, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)		
Raccordement électrique - Prise		
Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: inox (1.4305/303)		




E10646



Câble avec prise femelle

ADOGH040VAS0020A03

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu