




Câble de connexion

VDOAF032MSS01,5A03STGH030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Classe de protection		III

Sorties

Technologie	PNP
-------------	-----

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 67

Données mécaniques

Matières	PUR
Matière du corps	PUR
Matière bague moletée	laiton, nickelé

Afficheurs / éléments de service


Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
	Disponibilité	1 x LED, vert

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé






Câble de connexion

VDOAF032MSS01,5A03STGH030MSS


Raccordement électrique

Câble: 1,5 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Raccordement



Raccordement électrique - Buchse



Raccordement



Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M8, coudée; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé