

E10659




Répartiteur

ZDO8H059MSS0000-00STAM190MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EBC012

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application

Système	Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone	oui

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...30 DC
Classe de protection	II
Courant de sortie par module / emplacement [A]	4
Courant de sortie total [A]	10

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-15...80
Protection	IP 67

E10659



Répartiteur

ZDO8H059MSS0000-00STAM190MSS


Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	28 x 60 x 152
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Nombre d'emplacements répartiteur		8
Type connecteur		M12

Afficheurs / éléments de service		
Indication	Indication de commutation	16 x LED, jaune
	Disponibilité	1 x LED, vert

Remarques	
Quantité	1 pièces

Raccordement électrique - Raccordement

Connecteur: 1 x M23; Corps: TPU; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,5 Nm




E10659



Répartiteur

ZDO8H059MSS0000-00STAM190MSS

Raccordement



E10659



Répartiteur

ZDO8H059MSS0000-00STAM190MSS

Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 8 x M12; codage: A; Corps: TPU; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,5 Nm

