
E10660

Câble avec prise femelle

ADOGK190MSS0005B19

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives




Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Conditions d'utilisation		
Protection		IP 65
Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	26 x 26 x 49
Matières		laiton nickelé
Matière du corps		laiton, nickelé
Matière bague moletée		laiton, nickelé
Remarques		
Quantité		1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR; 16 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M23; Corps: laiton, nickelé; Verrouillage: laiton, nickelé




E10660

Câble avec prise femelle

ADOGK190MSS0005B19

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GY =	gris
PK =	rose
RD =	rouge
VT =	violet
WH =	blanc
YE =	jaune