


# E10666



## Câble de connexion

VDOAH042MSS00,3A03STGH030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



### Données électriques

Tension d'alimentation [V] 10...30 DC

### Sorties

Technologie PNP

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Protection IP 67

### Données mécaniques

Matières PUR

Matière du corps PUR

Matière bague moletée laiton, nickelé

### Afficheurs / éléments de service

Indication Indication de commutation 1 x LED, jaune

Disponibilité 1 x LED, vert

### Remarques

Quantité 1 pièces

# E10666



## Câble de connexion

VDOAH042MSS00,3A03STGH030MSS

### Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,5 Nm



### Raccordement électrique

Câble: 0,3 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm)

### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir  
BN = brun  
BU = bleu

### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,5 Nm

