




Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVSAC041MSS0003B03STGH030MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



1 gris

Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 24 AC/DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 65
Données mécaniques		
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière bague moletée		laiton, nickelé
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
Remarques		
Quantité		1 pièces
Raccordement électrique - connecteur		

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé




Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVSAC041MSS0003B03STGH030MSS

Raccordement électrique

Câble: 3 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x vanne type A DIN, coudée; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

