




Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



1 noir

Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 24 AC/DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Protection IP 65

Données mécaniques

Matières TPU

Matière du corps TPU

Matière bague moletée laiton, nickelé

Afficheurs / éléments de service

Indication Indication de commutation 1 x LED, jaune

Remarques

Quantité 1 pièces

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



E10675




Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

Raccordement électrique

Câble: 3 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x vanne type A DIN, coudée; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

