E10677

Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVSAC040MSS0003B03STGH040MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



1 noir

Application		
Version		avec amplificateur
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	12...40 DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 65
Données mécaniques		
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière bague moletée		laiton, nickelé
Remarques		
Quantité		1 pièces

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

E10677

Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVSAC040MSS0003B03STGH040MSS

Raccordement électrique

Câble: 3 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x vanne type A DIN, coudée; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé