




Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



1 gris

Application	
Version	avec amplificateur
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	12...40 DC
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...90
Protection	IP 65
Données mécaniques	
Matières	TPU
Matière du corps	TPU
Matière bague moletée	laiton, nickelé
Remarques	
Quantité	1 pièces
Raccordement électrique - connecteur	

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé






Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

Raccordement électrique

Câble: 3 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x vanne type A DIN, coudée; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

