

# E10690




## Câble de connexion

VDOAH040MSS0002B04STGH040MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC018

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



### Données électriques

Tension d'alimentation [V] 10...30 DC

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Protection IP 67

### Données mécaniques

Matières PUR

Matière du corps PUR

Matière bague moletée laiton, nickelé

### Remarques

Quantité 1 pièces

### Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé



# E10690



## Câble de connexion

VDOAH040MSS0002B04STGH040MSS

### Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (128 x Ø 0,05 mm )

### Raccordement



### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé

