




Câble de connexion

VDOGH040MSS0001B04STGH040MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC012
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
------------------------	-----	------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 67

Données mécaniques

Dimensions	[mm]	15 x 15 x 42
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière bague moletée		laiton, nickelé

Remarques

Quantité		1 pièces
----------	--	----------

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

E10696



Câble de connexion

VDOGH040MSS0001B04STGH040MSS

Raccordement électrique

Câble: 1 m, PUR, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Raccordement



Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

