

E10704




Câble avec prise femelle

ADOAH050VAS0005E05

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVT013

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application

Système	Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone	oui

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 30 AC / < 36 DC
Courant de sortie total [A]	4

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...100
Protection	IP 68

Données mécaniques

Dimensions [mm]	26,5 x 15 x 38,5
Matières	PVC
Matière du corps	PVC
Matière bague moletée	inox (1.4404 / 316L)

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

E10704



Câble avec prise femelle

ADOAH050VAS0005E05

Raccordement électrique


Câble: 5 m, PVC, orange, Ø 5,6 mm; 5 x 0,25 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: PVC; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GY =	gris
WH =	blanc