


E10711



Répartiteur

ZDO4H045MSS0025A07

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Système	Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés
Sans silicone	oui

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...30 DC
Classe de protection	II
Courant de sortie par module / emplacement [A]	4
Courant de sortie total [A]	12

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-15...80
Protection	IP 67

Données mécaniques

Dimensions [mm]	18 x 54 x 82
Matières	TPU
Matière du corps	TPU
Nombre d'emplacements répartiteur	4

E10711



Répartiteur

ZDO4H045MSS0025A07

Type connecteur M12

Afficheurs / éléments de service

Indication	Indication de commutation	4 x LED, jaune
	Disponibilité	1 x LED, vert

Remarques


Quantité 1 pièces

Raccordement électrique


Câble: 25 m, PUR, Sans halogène; 4 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 4 x M12; codage: A; Corps: TPU; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,5 Nm



Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BN =	brun
BU =	bleu
GN =	vert
GN/YE =	vert / jaune
GY =	gris
WH =	blanc
YE =	jaune