


E10712



Câble avec prise femelle

ADOGF030ZDS0010A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation [V] < 60 AC/DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Protection IP 68

Données mécaniques

Dimensions [mm] 10 x 10 x 33

Matières PUR

Matière du corps PUR

Matière bague moletée zamac

Remarques


Quantité 1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 10 m, PUR / PVC, noir, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: zamac



E10712



Câble avec prise femelle

ADOGF030ZDS0010A03

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu