

# E10715




## Connecteur à câbler

SSTAH050MSSFKPG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E11507

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



### Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 30 AC / < 36 DC
------------------------	-----	-------------------

### Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-40...85
----------------------	------	----------

Protection		IP 67
------------	--	-------

### Données mécaniques

Dimensions	[mm]	40 x 20 x 36
------------	------	--------------

Matières		PA
----------	--	----

Matière du corps		PA
------------------	--	----

Matière bague moletée		laiton, nickelé
-----------------------	--	-----------------

### Remarques

Quantité		1 pièces
----------	--	----------

# E10715



## Connecteur à câbler


SSTA050MSSFKPG

### Raccordement électrique

Bornes de raccordement:

### Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: PA; Verrouillage: laiton, nickelé



### Raccordement

