


# E10717



## Câble avec prise femelle

ADOGH042MSS0005E04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



### Données électriques

Tension d'alimentation [V] 10...30 DC

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...70

Protection IP 67

### Données mécaniques

Dimensions [mm] 15 x 15 x 42

Matières PVC transparent

Matière du corps PVC, transparent

Matière bague moletée laiton, nickelé

### Afficheurs / éléments de service

Indication Indication de commutation 1 x LED, jaune

Disponibilité 1 x LED, vert

### Remarques

Quantité 1 pièces

### Raccordement électrique

Câble: 5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm)

### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PVC, transparent; Verrouillage: laiton, nickelé




# E10717



## Câble avec prise femelle

ADOGH042MSS0005E04

### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :	
BN =	brun
BK =	noir
BU =	bleu
WH =	blanc