

Câble avec prise femelle

ADOAH042VAS0010A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
------------------------	-----	------------

Sorties

Technologie	PNP
-------------	-----

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Protection	IP 68
------------	-------

Données mécaniques

Dimensions	[mm]	36 x 15 x 26
------------	------	--------------

Matières	PUR
----------	-----

Matière du corps	PUR
------------------	-----

Matière bague moletée	inox (1.4305/303)
-----------------------	-------------------

Afficheurs / éléments de service

Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
	Disponibilité	1 x LED, vert

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

E10722



Câble avec prise femelle

ADOAH042VAS0010A03

Raccordement électrique

Câble: 10 m, PUR / PVC, noir, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: inox (1.4305/303)



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu