


Câble avec prise femelle

ADOAH040VAS0002A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVC004

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 60 AC/DC
------------------------	-----	------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 68

Données mécaniques

Matières	PUR
Matière du corps	PUR
Matière bague moletée	inox (1.4305/303)

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PVC, noir, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: inox (1.4305/303)



E10727



Câble avec prise femelle

ADOAH040VAS0002A03

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu