




Câble avec prise femelle

ADOGH040ZDS0015A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC/DC
------------------------	-----	-------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 67

Données mécaniques

Dimensions	[mm]	15 x 15 x 47
Matières		PUR
Matière du corps		PUR
Matière bague moletée		zamac, nickelé

Remarques

Quantité		1 pièces
----------	--	----------

Raccordement électrique

Câble: 15 m, PUR / PVC, noir, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: zamac, nickelé



E10783



Câble avec prise femelle

ADOGH040ZDS0015A03

Raccordement



BN =	Couleurs des fils conducteurs :	brun
BK =		noir
BU =		bleu