


## Câble avec prise femelle

ADOAH040MSS0015A04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



## Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 250 AC / < 300 DC
------------------------	-----	---------------------

## Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 67

## Données mécaniques

Dimensions	[mm]	27 x 15 x 39
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière bague moletée		laiton, nickelé

## Remarques

Quantité		1 pièces
----------	--	----------

## Raccordement électrique

Câble: 15 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup>

## Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé; Couple de serrage: 0,5 Nm




# E10784



## Câble avec prise femelle

ADOAH040MSS0015A04

### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BK =	noir
BU =	bleu
WH =	blanc