


E10801



Câble avec prise femelle

ADOGH040VAS0020E04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives




Application	
Système	contacts dorés
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	< 250 AC / < 300 DC
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...70
Protection	IP 67
Données mécaniques	
Dimensions [mm]	15 x 15 x 42
Matières	TPU
Matière bague moletée	inox (1.4404 / 316L)
Remarques	
Quantité	1 pièces
Raccordement électrique	
Câble: 20 m, PVC, orange; 4 x 0,25 mm ² (32 x Ø 0,1 mm)	
Raccordement électrique - Prise	
Connecteur: 1 x M12, droit; Corps: TPU; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: dorées	

E10801




Câble avec prise femelle

ADOGH040VAS0020E04



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
GY =	gris

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives