


E10802



Répartiteur en Y

ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS



Application

Système	Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone	oui

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 60 DC
Classe de protection	III
Courant de sortie par module / emplacement [A]	3
Courant de sortie total [A]	3

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...90
Protection	IP 67

Données mécaniques

Poids [g]	21,8
Dimensions [mm]	15,4 x 35,4 x 39,1
Matières	PUR
Matière du corps	PUR
Matière bague moletée	laiton, nickelé
Type connecteur	M8

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

E10802



Répartiteur en Y

ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS


Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées



Raccordement électrique

Raccordement



Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 2 x M8; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: laiton, nickelé; Contacts: dorées

