

E10805




Prise à câbler

SDOAJ040PLSFKPG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E10013

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application

Système	contacts dorés
---------	----------------

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 250 AC/DC
----------------------------	-------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-40...85
Protection	IP 65

Données mécaniques

Dimensions [mm]	43 x 25 x 36
Matières	PBT
Matière du corps	PBT
Matière bague moletée	ULTRAMID

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

E10805



Prise à câbler

SDOAJ040PLSFKPG

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...0,75 mm²; Presse-étoupe: PG 9

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M18, coudée; codage: A; Corps: PBT; Verrouillage: ULTRAMID; Contacts: dorées



Raccordement

