


E10813



Câble avec prise femelle

ADOAF032VAS0010A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Classe de protection		III

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 67

Données mécaniques

Matières	PUR
Matière du corps	PUR
Matière bague moletée	inox (1.4305/303)

Afficheurs / éléments de service

Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
	Disponibilité	1 x LED, vert

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

E10813



Câble avec prise femelle


ADOAF032VAS0010A03

Raccordement électrique

Câble: 10 m, PUR / PVC, noir, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M8, coudée; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: inox (1.4305/303)



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu