E10815

Câble de connexion

VDOGH040MSS00,2A03STGX030

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...55 DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...70
Protection		IP 65
Données mécaniques		
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière bague moletée		laiton, nickelé
Remarques		
Quantité		1 pièces

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x Torson, droit; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé

E10815

Câble de connexion

VDOGH040MSS00,2A03STGX030

Raccordement électrique

Câble: 0,2 m, PUR / PVC

Raccordement



Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé