


E10821



Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVDAA040--N00,3E02STAH050VAN



Application

Application

NAMUR

Données électriques

Tension d'alimentation

[V]

< 15 DC

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-25...90

Protection

IP 67

Données mécaniques

Poids

[g]

51,9

Dimensions

[mm]

31 x 14,5 x 38

Matières

TPU; PUR

Matière du corps

TPU / PUR

Matière bague moletée

inox (1.4404 / 316L)

Accessoires

Fourniture

vis

étiquette

Remarques

Remarques

En cas d'utilisation en zone 0, groupe IIB ou IIC, les charges électrostatiques intenses sur les connecteurs femelles doivent être évitées par l'utilisateur.

Quantité

1 pièces




Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVDAA040--N00,3E02STAH050VAN

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: TPU / PUR; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L)



Raccordement électrique

Câble: 0,3 m, PVC, bleu, Ø 5,1 mm; 2 x 0,5 mm²

Raccordement



Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x vanne type A DIN, coudée; Corps: TPU / PUR; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L)

