


## Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VSTAH050VAN00,6E02VSAB030--N

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



## Application

Application NAMUR

## Données électriques

Tension d'alimentation [V] &lt; 15 DC

## Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Protection IP 67

## Données mécaniques

Dimensions [mm] 30 x 15 x 39

Matières TPU; PUR

Matière du corps TPU / PUR

Matière bague moletée inox (1.4404 / 316L)

## Accessoires

Fourniture vis  
étiquette

## Remarques

Quantité 1 pièces

# E10824



## Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VSTAH050VAN00,6E02VSAB030--N

### Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: TPU / PUR; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L)



### Raccordement électrique

Câble: 0,6 m, PVC, bleu, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Raccordement



### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x vanne type B DIN, coudée; Corps: TPU / PUR; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L)

