E10837


Câble avec prise mâle

ASTAH050VAN00,6A02

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E10853

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application		
Application		NAMUR
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 15 DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	39 x 30 x 15
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière bague moletée		inox (1.4404 / 316L)
Remarques		
Quantité		1 pièces

E10837

Câble avec prise mâle


ASTAH050VAN00,6A02

Raccordement électrique

Câble: 0,6 m, PUR / PVC, bleu, Ø 5,5 mm; 2 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L)



Raccordement

