




Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVDAC041MSS00,3A03STAH030VAS



Application		
Système	Sans halogène	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 24 AC/DC
Limiteur de surtension		oui; (VDR)
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 67
Données mécaniques		
Poids	[g]	45,7
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière bague moletée		inox (1.4404 / 316L)
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Disponibilité	1 x LED, jaune
Accessoires		
Fourniture		vis
		étiquette
Remarques		
Quantité		1 pièces



Prolongateur avec connecteur pour électrovannes

VVDAC041MSS00,3A03STAH030VAS

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Couple de serrage: 0,5 Nm



Raccordement électrique

Câble: 0,3 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Raccordement



Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x vanne type C DIN, coudée; Corps: TPU; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Couple de serrage: 0,5 Nm

