


# E10850



## Câble avec prise femelle

ADOGA030VAS0005E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



### Application

Systeme	Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone	oui

### Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 250 AC
----------------------------	----------

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...70
Protection	IP 67

### Données mécaniques

Dimensions [mm]	15 x 15 x 42
Matières	PVC
Matière du corps	PVC
Matière bague moletée	inox (1.4404 / 316L)

### Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

# E10850



## Câble avec prise femelle


ADOGA030VAS0005E03

### Raccordement électrique


Câble: 5 m, PVC, jaune, Ø 5 mm; 3 x 0,38 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,16 mm )

### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x 1/2", droit; codage: C; Corps: PVC; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: dorées



### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

GN = vert  
RD/BK = rouge / noir  
RD/WH = rouge/blanc