


E10851



Câble avec prise femelle

AD0AA030VAS0005E03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Système	Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone	oui

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 250 AC
----------------------------	----------

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...70
Protection	IP 67

Données mécaniques

Dimensions [mm]	27 x 15 x 39
Matières	PVC
Matière du corps	PVC
Matière bague moletée	inox (1.4404 / 316L)

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

E10851



Câble avec prise femelle

AD0AA030VAS0005E03

Raccordement électrique


Câble: 5 m, PVC, jaune, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x 1/2", coudée; codage: C; Corps: PVC; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: dorées



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :
GN = vert
RD/BK = rouge / noir
RD/WH = rouge/blanc