


E10852



Câble avec prise femelle

ADOGA040VAS0005E04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Systeme	Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone	oui

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 250 AC
----------------------------	----------

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...70
Protection	IP 67

Données mécaniques

Dimensions [mm]	15 x 15 x 42
Matières	PVC
Matière du corps	PVC
Matière bague moletée	inox (1.4404 / 316L)

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

E10852



Câble avec prise femelle


ADOGA040VAS0005E04

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x 1/2", droit; codage: C; Corps: PVC; Verrouillage: inox (1.4404 / 316L); Contacts: dorées



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc