


E10855



Câble avec prise femelle

ADOAH043MSS0005H04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Système Sans halogène

Données électriques

Tension d'alimentation [V] 10...30 DC

Sorties

Technologie PNP

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Protection IP 67

Données mécaniques

Dimensions [mm] 27 x 15 x 39

Matières TPU transparent

Matière du corps TPU, transparent

Matière bague moletée laiton, nickelé

Afficheurs / éléments de service

Indication Indication de commutation 2 x LED, jaune

Disponibilité 1 x LED, vert

Remarques

Quantité 1 pièces

E10855



Câble avec prise femelle

ADOAH043MSS0005H04

Raccordement électrique


Câble: 5 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,8 mm; 4 x 0,25 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: TPU, transparent; Verrouillage: laiton, nickelé



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir
BN = brun
BU = bleu
WH = blanc