


Câble avec prise femelle

ADOAH043MSS0010H04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Système

Sans halogène

Données électriques

Tension d'alimentation

[V]

10...30 DC

Sorties

Technologie

PNP

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-25...90

Protection

IP 67

Données mécaniques

Dimensions

[mm]

27 x 15 x 39

Matières

TPU transparent

Matière du corps

TPU, transparent

Matière bague moletée

laiton, nickelé

Afficheurs / éléments de service

Indication

Indication de commutation

2 x LED, jaune

Disponibilité

1 x LED, vert

Remarques

Quantité

1 pièces

E10856



Câble avec prise femelle


ADOAH043MSS0010H04

Raccordement électrique


Câble: 10 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,8 mm; 4 x 0,25 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: TPU, transparent; Verrouillage: laiton, nickelé



Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc