


# E10858



## Câble avec prise femelle

ADOGF040MSS0005E04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



### Données électriques

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Tension d'alimentation [V] | < 60 AC / < 75 DC |
| Classe de protection       | III               |

### Conditions d'utilisation

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Température ambiante [°C] | -25...90          |
| Protection                | IP 67; (si vissé) |

### Données mécaniques

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Matières              | TPU             |
| Matière du corps      | TPU             |
| Matière bague moletée | laiton, nickelé |

### Remarques


|          |          |
|----------|----------|
| Quantité | 1 pièces |
|----------|----------|

### Raccordement électrique

Câble: 5 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



# E10858



## Câble avec prise femelle

ADOGF040MSS0005E04

### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

|      |       |
|------|-------|
| BK = | noir  |
| BN = | brun  |
| BU = | bleu  |
| WH = | blanc |