


E10859



Câble avec prise femelle

ADOGF040MSS0002A04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de protection	III

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...90
Protection	IP 67; (si vissé)

Données mécaniques

Matières	TPU
Matière du corps	TPU
Matière bague moletée	laiton, nickelé

Remarques


Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M8, droit; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé




E10859



Câble avec prise femelle

ADOGF040MSS0002A04

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc