

# E10861




## Câble avec prise femelle

ADOAF040MSS0002E04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E11220

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



### Données électriques

Tension d'alimentation [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de protection	III

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...90
Protection	IP 67; (si vissé)

### Données mécaniques

Dimensions [mm]	16 x 8 x 26
Matières	TPU
Matière du corps	TPU
Matière bague moletée	laiton, nickelé

### Remarques


Quantité	1 pièces
----------	----------

### Raccordement électrique

Câble: 2 m, PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M8, coudée; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé



# E10861



## Câble avec prise femelle

ADOAF040MSS0002E04

### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc