




Câble avec prise femelle

ADOAF040MSS0002A04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E11199
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de protection		III
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 67; (si vissé)
Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	16 x 8 x 26
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière bague moletée		laiton, nickelé
Remarques		
Quantité		1 pièces

Raccordement électrique
Câble: 2 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Prise
Connecteur: 1 x M8, coudée; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé




E10863



Câble avec prise femelle

ADOAF040MSS0002A04

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc