




Câble avec prise femelle

ADOAF040MSS0005A04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de protection		III

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 67; (si vissé)

Données mécaniques

Dimensions	[mm]	16 x 8 x 26
Matières		TPU
Matière du corps		TPU
Matière bague moletée		laiton, nickelé

Remarques


Quantité		1 pièces
----------	--	----------

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR / PVC, orange, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm²

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M8, coudée; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, nickelé




E10864



Câble avec prise femelle

ADOAF040MSS0005A04

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc