


# E10870



## Câble avec prise femelle

ADOAH043MSS0005H04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



### Application

Système Sans halogène

### Données électriques

Tension d'alimentation [V] 10...30 DC

### Sorties

Technologie PNP

### Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -25...90

Protection IP 67

### Données mécaniques

Dimensions [mm] 27 x 15 x 39

Matières TPU

Matière du corps TPU

Matière bague moletée laiton, antiadhésif

### Afficheurs / éléments de service

Indication Indication de commutation 2 x LED, jaune

Disponibilité 1 x LED, vert

### Remarques

Quantité 1 pièces

# E10870



## Câble avec prise femelle

ADOAH043MSS0005H04

### Raccordement électrique


Câble: 5 m, PUR, Sans halogène; irradié; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,15 mm )

### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, antiadhésif



### Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK = noir  
BN = brun  
BU = bleu  
WH = blanc