


Câble avec prise femelle

ADOAH043MSS0015I04

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Système

Sans halogène

Données électriques

Tension d'alimentation

[V]

10...30 DC

Sorties

Technologie

PNP

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-25...90

Protection

IP 67

Données mécaniques

Dimensions

[mm]

27 x 15 x 39

Matières

TPU

Matière du corps

TPU

Matière bague moletée

laiton, antiadhésif

Afficheurs / éléments de service

Indication

Indication de commutation

2 x LED, jaune

Disponibilité

1 x LED, vert

Remarques

Quantité

1 pièces

E10872



Câble avec prise femelle

ADOAH043MSS0015104

Raccordement électrique


Câble: 15 m, PUR, Sans halogène; irradié; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, antiadhésif



Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc