

E10885




Répartiteur

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: E11728

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application

Système	Sans silicone; contacts dorés
Sans silicone	oui

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...55 DC
Courant de sortie par module / emplacement	[A]	4
Courant de sortie total	[A]	12

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-15...90
Protection		IP 67

Données mécaniques

Dimensions	[mm]	28 x 60 x 118
Nombre d'emplacements répartiteur		4
Type connecteur		M12



Répartiteur


ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Remarques


Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique - Raccordement

Connecteur: 1 x M23; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,5 Nm



Raccordement



Raccordement électrique - emplacement

Connecteur: 4 x M12; codage: A; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,5 Nm

