


E10887



Prise à câbler

SDOGK190MSSFKPG



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Courant de sortie total	[A]	7,5

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 65

Données mécaniques

Poids	[g]	82,4
Dimensions	[mm]	26 x 26 x 49
Matières		laiton nickelé
Matière du corps		laiton, nickelé
Matière bague moletée		laiton, nickelé

Remarques


Quantité		1 pièces
----------	--	----------

Raccordement électrique

soudure: ...1 mm²; Gaine de câble: Ø 10...14 mm

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M23, droit; Corps: laiton, nickelé; Verrouillage: laiton, nickelé



E10887



Prise à câbler

SDOGK190MSSFKPG

Raccordement

