


Câble avec prise femelle

ADOAF030ZDS0002A03

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	< 60 AC/DC
Classe de protection		III

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 68

Données mécaniques

Dimensions	[mm]	17 x 10 x 27
Matières		PUR
Matière du corps		PUR
Matière bague moletée		zamac

Remarques

Quantité		1 pièces
----------	--	----------

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR / PVC, noir, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M8, coudée; codage: A; Corps: PUR; Verrouillage: zamac



E10889



Câble avec prise femelle

ADOAF030ZDS0002A03

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN =	brun
BK =	noir
BU =	bleu