




Câble avec prise femelle

ADOAK120MSS0005A

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
------------------------	-----	------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 65

Données mécaniques

Dimensions	[mm]	51 x 26 x 58
Matières		laiton nickelé
Matière du corps		laiton, nickelé
Matière bague moletée		laiton, nickelé

Remarques


Quantité		1 pièces
----------	--	----------

Raccordement électrique

Câble: 5 m, PUR; 12 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M23, coudée; Corps: laiton, nickelé; Verrouillage: laiton, nickelé



E10897



Câble avec prise femelle

ADOAK120MSS0005A

Raccordement

1	BK 1
2	BK 2
3	BK 3
4	BK 4
5	BK 5
6	BK 6
7	BK 7
8	BK 8
9	BK 9
10	BK 10
11	BK 11
12	GN/VE