E10898

Câble avec prise femelle

ADOAK120MSS0010A

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...90
Protection		IP 65
Données mécaniques		
Dimensions	[mm]	51 x 26 x 58
Matières		laiton nickelé
Matière du corps		laiton, nickelé
Matière bague moletée		laiton, nickelé
Remarques		
Quantité		1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 10 m, PUR; 12 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm)

Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M23, coudée; Corps: laiton, nickelé; Verrouillage: laiton, nickelé



E10898

Câble avec prise femelle

ADOAK120MSS0010A

Raccordement