

# E10909




## Câble avec prise femelle

ADOAH040SCS0002104

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: EVW004

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



Application	
Système	Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés
Sans silicone	oui
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	< 250 AC / < 300 DC
Courant de sortie total [A]	4
Conditions d'utilisation	
Température ambiante [°C]	-25...90
Protection	IP 68
Données mécaniques	
Dimensions [mm]	27 x 15 x 39
Matières	TPU
Matière du corps	TPU
Matière bague moletée	laiton, antiadhésif
Remarques	
Quantité	1 pièces

# E10909



## Câble avec prise femelle


ADOAH040SCS0002104

### Raccordement électrique


Câble: 2 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 4,8 mm; irradié; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,15 mm)

### Raccordement électrique - Prise

Connecteur: 1 x M12, coudée; codage: A; Corps: TPU; Verrouillage: laiton, antiadhésif; Contacts: dorées; Couple de serrage: 0,5 Nm



### Raccordement



#### Couleurs des fils conducteurs :

BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu
WH =	blanc